



Teléfono: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br
Dirección: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

DETERMINADOR DE ACIDEZ VOLÁTIL TE-0871



Utilizado para la determinación de acidez volátil y de azúcares reductores en alimentos y bebidas, como jugo de caña, frutas, extracto de tomate y dulces, entre otros.

Características Tecnicas

Abastecimiento:	Semiautomático por válvula solenoide
Control de temperatura:	Analógico
Condensador:	Tipo serpentina
Punto de virada:	Visual
Seguridad:	Caldera embutida
Vidriería:	Cuba/Caldera/Condensador constituidos en vidrio borosilicato
Gabinete:	En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática
Dimensiones:	Ancho=310 x Profundidad=340 x Alto=650 mm
Peso:	5 KG
Potencia:	1500 Watts
Voltaje:	220 Volts o 127 Volts
Acompaña:	01 Hasta; 01 Pinza para bureta; 02 Fusibles extra

Beneficios y Ventajas

- Compacto y de fácil manipulación
- Válvula stop-flow robusta y de ajuste fino
- Presencia de drenaje
- Salida de alivio de la caldera para el eventual escape de la caldera a través de una válvula manual que permite el uso máximo de vapor en la línea de muestra
- Sistema visual de nivel de caldera que permite al usuario verificar las condiciones antes de calentar la caldera
- Entrada y salida de la caldera independiente del condensador para uso en baño termostático, para un gran ahorro de agua
- Indicador de calentamiento para una mejor practicidad
- Iluminación de la caldera para la visualización interna de la misma
- Soporte para el apoyo del recipiente de la muestra para una mejor practicidad
- Soporte estable y robusto de bureta para una mayor seguridad para el analista
- Tapa trasera para una fácil extracción para el mantenimiento
- Resistencia blindada en acero inoxidable 304 compatible con sistema DR, lo que garantiza seguridad
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías

- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.

Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



Tecnal
Central de ventas
vendas@tecnal.com.br